

Savienojošais vads NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Daļas numurs: 2384165

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	28 g
Elektriskais savienojums 1	2x leņķiskās ligzdas, M12, 3-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Leņķisks spraudnis, M8, 4-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	2 A
Kabeļa garums	0,2 m
Vada diametrs	2,9 mm
Kabeļa struktūra	2x0,14
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)