


Precīzais spiediena regulators LRP-7.0-6

Daļas numurs: 2418761

FESTO

Bez spiediena manometra.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Sērija	LR
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Vadāms precīzais diafragmas regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,1 ... 6 bar
Max. spiediena histerēze	0,02 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	240 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	200 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija ar piederumiem
Spiediena manometra savienojums	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš apakšējās pamatnes diametra 7 mm
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš apakšējās pamatnes diametra 7 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Membrānas materiāls	NBR