



Apaļais cilindrs EG-16-25

Daļas numurs: 2419

FESTO

Ar atgriezējatsperi



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	25 mm
Virzuļa diametrs	16 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	121 N
Pneimatiskais savienojums	G1/8