


Iespīlēšanas uzmava EAMH-50-8-C13.6

Daļas numurs: 2428480

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,4 kgmm ²
Produkta svars	16 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS