

# Iespīlēšanas uzmava EAMH-60-9-C18.1

Daļas numurs: 2428518

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	60
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	1,42 kgmm <sup>2</sup>
Produkta svars	32 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS