

Iespīlēšanas uzdevums

EAMH-86-12-C27.3

Daļas numurs: 2429533

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	86
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	10,1 kgmm ²
Produkta svars	109 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS