


# Iespīlēšanas uzdevums

## EAMH-86-14-C27.3

Daļas numurs: 2429534

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	86
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	9,9 kgmm <sup>2</sup>
Produkta svars	102 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS