

# Apaļais cilindrs DGS-40-140

Daļas numurs: 2476  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Bez galējā stāvokļa amortizācijas

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	140 mm
Virzuļa diametrs	40 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	0,6 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	633 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	754 N
Pneimatiskais savienojums	G1/4