

Apaļais cilindrs DGS-40-200-PPV

Daļas numurs: 2481
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar regulējamu amortizēšanu abos galos
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Gājiens | 200 mm |
| Virzuļa diametrs | 40 mm |
| Amortizēšana | PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Varianti | Viena gala virzuļa kāts |
| Darbošanās spiediens | 0,6 ... 10 bar |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Amortizācijas garums | 15 mm |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 633 N |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 754 N |
| Pneimatiskais savienojums | G1/4 |