


# Apaļais cilindrs DGS-40- -PPV

Daļas numurs: 2712  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar regulējamu amortizēšanu abos galos  
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 2.000 mm
Virzuļa diametrs	40 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	0,6 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Amortizācijas garums	15 mm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	633 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	754 N
Pneimatiskais savienojums	G1/4