


Apakšējā pamatne VABP-S1-2V1G-G38-2

Daļas numurs: 2738671

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	54 mm
Funkcionālā pieslēgvietā 32	G1/4
Funkcionālā pieslēgvietā 34	G1/4
Pneimatiskā pieslēgvietā 22	Apakšējā pamatne G3/8
Pneimatiskā pieslēgvietā 44	Apakšējā pamatne G3/8
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	1.950 g
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvgredzena materiāls	NBR
Skrūvju materiāls	Tērauds