



# Pamata vārsts VOFC-L-B52-G14-F9-A

Daļas numurs: 2820407

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 bistabils
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Platums	40 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	850 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Mīksti pārslēdzošs spolišvārsts
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	6 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	Nav
Vadības gaiss	Vadāms
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Plūsmas virziens	nereversējams
Safety Integrity Level (SIL)	līdz pat SIL 2 augstas prioritātes Produktu var lietot SRP/CS ar līdz pat SIL 2 zemajām prasībām
Plūsmas pakāpe Kv ventilācijai	0,65 m <sup>3</sup> /h
Plūsmas pakāpe Kv izplūdei	0,65 m <sup>3</sup> /h
Maksimālā pārslēgšanās frekvence	1 Hz
Komutācijas izslēgšanas laiks	20 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	< 1.000 ms
Noslodzes cikls	100%
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Vidējā temperatūra	-25 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkta svars	670 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs Cietsakausējuma pārklājums