

# Plēšu komplekts EADB-V2-50-S401-500

Daļas numurs: 2828843

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	93 mm
Izmērs	50
Gājiena diapazons	401 ... 500 mm
Virzuļa kāta pagarinājums	119 mm
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vides izturība	Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Kustīgā masa	305 g
Produkta svars	402 g
Montāžas tips	uzvelkams Ar vītņotu tapu
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Adaptēra komponentu materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Blīvējumu materiāls	NBR
Membrānas materiāls	NBR
Vītņotās tapas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais