

Klipša fiksācijas rīks AGTC-T-SG-1+Z1


Daļas numurs: 2927784

Produkts tiks atcelts

FESTO

Sisteinerī kopā ar piederumiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G1/4
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Darbošanās spiediens	2 ... 6 bar
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 40 °C
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts TPE-S
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	5 ... 40 °C
Max. pievilkšanas moments	15 Nm
Produkta svars	750 g
Savienojošās vītnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums, anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Turētāja materiāls	Nerūsējošs atspere tērauds
Instrumentu turētāja materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Instrumentu turētājs	T-rieva ar spiedplāksni