


# Vārsts VOFD-L35T-

Daļas numurs: 2956784

FESTO

directly controlled, 3.5 mm nominal width.



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2-veida, noslēgts, monostabils, pusautomātisks 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Platums	51 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	406 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Tieši darbināms ligzdas vārsts
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	3,5 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	aizturošs Nav Spiedošs
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	nereversējams
Piemērotība vakuumam	Nē
b- vērtība	0,15
C- vērtība	1,8 l/sbar
Plūsmas pakāpe Kv ventilācijai	0,32 m <sup>3</sup> /h
Plūsmas pakāpe Kv izplūdei	0,32 m <sup>3</sup> /h
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 2-3	440 l/min
Komutācijas izslēgšanas laiks	60 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	40 ms
Darbošanās paņēmieni	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	-50 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-50 ... 60 °C
Produkta svars	390 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR VMQ
Korpusa materiāls	Pārklāts alumīnijs Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais