



Tuvuma devējs SMEO-1-B

Daļas numurs: 30457

FESTO

Bez montāžas komplekta.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Atkārtošanas precizitāte	0,2 mm
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēgšanās laiks	0,5 ms
Izslēgšanās laiks	0,03 ms
Max. komutācijas frekvence	500 Hz
Max. izejas strāva	1 A
Max. izejas strāva AC	1 A
Max. izejas strāva DC	1 A
Max. kontakta jauda AC	40 VA
Max. kontakta jauda DC	40 W
Sprieguma kritums	≤ 0 V
Atlikušā strāva	0 mA
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 200 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	2
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	ar piederumiem
Pievilkšanas moments	2,9 Nm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	100 g
Korpora krāsa	Melns
Korpora materiāls	Epoksīdsveķi PC

Pazīme	Lielums
	PET Tērauds TPE-O Cinka spiedienlējums
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP67
Izolējošais spriegums	250 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3