



# Leņķiskā piedziņa DRQ-80-270-PPV-A

Daļas numurs: 30594  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar regulējamu gala pozīciju amortizēšanu un brīvģājienu kompensējošu sazobi.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme                                   | Lielums   |
|--|---|
| Izmērs                                   | 80  |
| Amortizācijas leņķis                     | 69 deg  |
| Pagrieziena leņķis                       | 270 deg   |
| Gala pozīcijas pielaipe                  | 4 deg   |
| Amortizēšana                             | PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos |
| Montāžas pozīcija                        | Jebkurš   |
| Konstrukcijas struktūra                  | Zobstienis un zobrats                               |
| Pozīcijas detektēšana                    | Tuvuma devējiem                                     |
| Darbošanās spiediens                     | 2,5 ... 10 bar                                      |
| Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem    | 1 Hz  |
| Darbības režīms                          | divpusējās darbības                                 |
| Darbošanās paņēmiens                     | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Apkārtējās vides temperatūra             | -10 ... 60 °C                                       |
| Teorētiskais moments pie 6 bar           | 75 Nm   |
| Pieļaujamais masas inerces moments       | 0,12 kgm <sup>2</sup>                               |
| Produkta svars                           | 21.700 g  |
| Montāžas tips                            | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi                         |
| Pneimatiskais savienojums                | G3/8  |
| Piedziņas vārpstas materiālu informācija | Rūdīts tērauds                                      |
| Blīvējumu materiālu informācija          | TPE-U(PU)   |