


# Spraudņa ligzda ar vadu KMF-1-24DC-5-LED

Daļas numurs: 30937

FESTO

Iepriekš savienoti, priekš F elektromagnētiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	320 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	5 m
Vada diametrs	6 mm
Kabeļa struktūra	3x0,75
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PC POM
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza