


Spraudņa ligzda ar vadu KMV-1-230AC-2,5

Daļas numurs: 30940

FESTO

Iepriekš pievienots, priekš V elektromagnētiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	170 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	2,5 m
Vada diametrs	6 mm
Kabeļa struktūra	3x0,75
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PC
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza