


# Spraudņa ligzda ar vadu KME-1-24-2.5-LED

Daļas numurs: 30943

FESTO

Iepriekš savienoti, priekš ME vārstiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Signāla statusa attēlojums	Dzeltena gaismas diode
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	135 g
Elektriskais savienojums 1	Leņķiska ligzda, kvadrātiska, 3-kontaktu, C tips
Elektriskais savienojums 2	Brīvs gals, 2-dzīslu
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	52 mm
Vada diametrs	5,2 mm
Vada diametra pielāide	± 0,1 mm
Kabeļa struktūra	2x0,75
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)
Blīvējumu materiāls	NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Apsudrabots vara sakausējums