



# Tuvuma devējs SMPO-1-H-B

Daļas numurs: 31008

FESTO

Bez montāžas komplekta.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Mērišanas princips	Magnētisks
Darbošanās spiediens	2 ... 6 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Apkārtējās vides temperatūra	-15 ... 60 °C
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,2 mm
Ieslēgšanās laiks	< 30 ms
Izslēgšanās laiks	< 25 ms
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar piederumiem
Vārsta funkcija	3/2
Pneimatiskais savienojums	Nipeļveida stiprinājums PK-3
Produkta svars	14 g
Korpusa materiāls	Misiņš PA POM
Darbības statusa displejs	optiskais
Aizsardzības klase	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L