

Vadotnes elements EAGF-P1-KF-25-150


Daļas numurs: 3192947

Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš elektriskā cilindra EPCO.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Gājiens	150 mm
Reversa brīvgājiens	0 μm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodiņu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	25 m/s ²
Max. ātrums	1 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Max. spēks Fy	320 N
Maks. statistiskais spēks Fy	415 N
Max. spēks Fz	320 N
Maks. statistiskais spēks Fz	415 N
Maks. moments Mx	15 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	19 Nm
Maks. moments My	10 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	12 Nm
Maks. moments Mz	10 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	12 Nm
Atvienošanas spēks	4 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	300 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	1.080 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	12 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	12 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājienu	30 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus pielaide uz katrām 10 mm gājienu	4,5 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds ciets hroma pārklājums
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Jūga plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts