

Vadotnes elements SPZ-10-10-P-A

Daļas numurs: 32714
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar 2 virzuļu kātiem (TWIN kamanas), priekš tuvuma zondēšanas.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 mm
Regulējams gala pozīcijas diapazons/garums	10 mm
Virzuļa diametrs	10 mm
Piedzīņas elementa darbības režīms	Kamana
Amortizēšana	Pneimatiskā amortizēšana ar fiksētu metālisku atduri
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2,5 ... 10 bar
Darbības režīms	dīvpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	60 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	60 N
Pneimatiskais savienojums	M5
Material cover	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material seals	NBR
Material housing	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material piston rod	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais