


Lineārās piedziņas elements SLM-20- -KF-A

Daļas numurs: 32783

FESTO

Centrējošās tapas vai centrējošās uznavas ir iekļautas kopā ar lineāro elementu. Cilindra devēju SIEN-... var pasūtīt no modulārās sistēmas lietojot pasūtījuma kodu PV, PH, NV, NH.. Var pasūtīt arī kā atsevišķu daļu.



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 800 mm
Virzļa diametrs	20 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos Amortizators, stingra raksturliktne
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem Induktīvajiem devējiem
Varianti	bāzes izpildījums Dobts vadotnes kāts Dobts vadotnes kāts un reversējošā plāksne
Operating pressure MPa	0,7 MPa
Darbošanās spiediens	7 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	188 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
Kustīgā masa	1.400 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	21 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	2.620 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	21 g
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	PA TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Alumīnijs