

Pēdas stiprinājums HNG-40

Daļas numurs: 32948

Produkts tiks atcelts

priekš cilindriem DNG, DNGU.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2015. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atbilst standartam	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkta svars	270 g
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, stiprinājums	Tērauds galvanizēts
Skrūves materiālu informācija	Tērauds galvanizēts