



# Gala sviras vārsts KH/O-3-PK-3

Daļas numurs: 33003

FESTO

Ar nipeļveida stiprinājuma savienojumu priekš ND 3 mm cauruļvadiem.  
Pamatojoties uz savienojumu izvēles, normāli atvērta vai normāli  
aizvērta funkcija.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 atvērta/noslēgta, viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	80 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvieta
Nominālais izmērs	2,5 mm
Vadības gaiss	tiešais
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Normāli aizvērta iedarbošanās laiks	7,5 N
Normāli atvērta iedarbošanās laiks	6,5 N
Produkta svars	20 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	PK-3
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Sintētisks