

Leņķiskā piedziņa DSRL-5/8"-180-P-FW

Daļas numurs: 33144



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Rotācijas spārna princips, pagriezienu leņķa bezgala regulēšana.
Apstādinašanas sistēma ir atsevišķa no rotācijas spārna, tāpēc jebkuri
radušies spēki tiek absorbēti ar aptures izciļņiem un amortizēti caur
lokanām plastmasas plāksnēm.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda
pirmos četrus simbolus.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Amortizācijas leņķis	2,1 deg
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	0 ... 180 deg
Pagriezienu leņķis	0 ... 180 deg
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorētiskais moments pie 6 bar	2 Nm
Pneimatiskais savienojums	10-32 UNF-2B