


Priekšgala elements ERMH-11-E17-100

Daļas numurs: 3383152

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	11
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais rotācijas modulis
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pagriezina leņķis	Bezgalīgs
Pārnēsūmkārības attiecība	30:1
Nominālais griezes moments	1,8 Nm
Atkārtēšanas precizitāte	±0,01 °
Maks. aksiālais spēks	300 N
Produkta svars	1.320 g
Noslodzes cikls	100 %
Nominālā motora strāva	0,74 A
Motora tips	Servomotors
Max. izejas ātrums	200 1/min
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Nominālā motora jauda	22,1 W
Pīķa strāva	1,5 A
Max. statiskais vilkmes griezes moments	40 Nm
Pīķa moments	4,5 Nm
Pieļaujama slodzes masas inerces moments	0,006 kgm ²
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS