


Priekšgala elements ERMH-8-P-E17-30

Daļas numurs: 3385152

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais rotācijas modulis ar caurejošu gaisa padevi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pagriežina leņķis	Bezgalīgs
Pārnenumkārbas attiecība	30:1
Nominālais griezes moments	0,75 Nm
Atkārtotības precizitāte	±0,01 °
Maks. aksiālais spēks	200 N
Produkta svars	1.095 g
Noslodzes cikls	100 %
Nominālā motora strāva	0,31 A
Motora tips	Servomotors
Nominālais izmērs	4 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	350 l/min
Max. izejas ātrums	200 1/min
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Nominālā motora jauda	9,2 W
Pīķa strāva	0,61 A
Max. statiskais vilkmes griezes moments	15 Nm
Pīķa moments	1,8 Nm
Pieļaujama slodzes masas inerces moments	0,0026 kgm ²
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS