


Priekšgala elements ERMH-11-P-E17-30

Daļas numurs: 3385154

Produkts tiks atcelts

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	11
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais rotācijas modulis ar caurejošu gaisa padevi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pagriežina leņķis	Bezgalīgs
Pārnenumkārbas attiecība	30:1
Nominālais griezes moments	1,8 Nm
Atkārtotības precizitāte	±0,01 °
Maks. aksiālais spēks	300 N
Produkta svars	1.298 g
Noslodzes cikls	100 %
Nominālā motora strāva	0,74 A
Motora tips	Servomotors
Nominālais izmērs	4 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	350 l/min
Max. izejas ātrums	200 l/min
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Nominālā motora jauda	22,1 W
Pīķa strāva	1,5 A
Max. statiskais vilkmes griezes moments	40 Nm
Pīķa moments	4,5 Nm
Pieļaujama slodzes masas inerces moments	0,006 kgm ²
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS