



Vakuuma efektivitātes vārsts ISV-3/8

Daļas numurs: 33971

FESTO

Priekš vakuuma saglabāšanas, ja viens no piesūcekņu grupas kausiem nesaskaras ar detaļas virsmu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	G3/8
Ejector pulse suitability	≤ 8 MPa
Ežektora impulsu piemērotība	8 bar
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1,5 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	33 g
Montāžas tips	Vītņots
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Atsperes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Filtra materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Nerūsējošā tērauda tīkls
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dobtās skrūves materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Pludiņa materiāls	POM