



Elektromagnētiskais vārsts

JMYH-5/2-M5-L-LED

Daļas numurs: 34310

FESTO

Ar elektromagnētu tinumiem un rokas vadību, bez spraudņu ligzdām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 bistabils
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	190 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Aizsardzības klase	IP40 ar spraudņa ligzdu
Nominālais izmērs	2,3 mm
Vadības gaiss	Vadāms
Komutācijas reversēšanas laiks	7 ms
Noslodzes cikls	100%
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC: 1,8W
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	95 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Apakšējā pamatne
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums