


Ligzdas savienotājs MSSD-F

Daļas numurs: 34431

★ Pamatproduktu klāsts

Paredzēts elektromagnētu tinumiem un vārstiem, standarta industrijas pieslēgvietā.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Piezīme par kabeļa izeju	pagriežams par 180°
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	17 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Taisnstūra izpildījums, MSF
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem leņķa
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 2	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	16 A
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Vada diametrs	6 ... 8 mm
Nominālais vadītāja šķēsgriezums	≤ 1,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 90 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	Sintētisks
Korpora krāsa	Melns
Blīvējumu materiāls	NBR