

Vadotnes elements FENG-50-50-KF

Daļas numurs: 34506

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Gājiens	50 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	1.260 N
Maks. statiskais spēks Fy	1.600 N
Max. spēks Fz	1.260 N
Maks. statiskais spēks Fz	1.600 N
Maks. moments Mx	65 Nm
Max. griezes moments Mx statiskais	83 Nm
Maks. moments My	70 Nm
Max. griezes moments My statiskais	89 Nm
Maks. moments Mz	70 Nm
Max. griezes moments Mz statiskais	89 Nm
Atvienošanas spēks	15 N
Produkta svars	4.275 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums