


Grozāmais atloks SNGB-50

Daļas numurs: 34542
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš cilindriem DNG, DNGU; sakrītoši atbalsta pēdas stiprinājumi LN, LSN.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkta svars	243 g
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, stiprinājums	Alumīnija spiedienlējums
Materiāla informācija, skrūve	Tērauds galvanizēts
Gultņu materiālu informācija	Sintētisks
Skrūves materiālu informācija	Tērauds galvanizēts
Materiālu informācija drošinātājam	Atspertērauds, galvanizēts