


Pilotēts sprostvārsts HGL-3/8-NPT

Daļas numurs: 34879

FESTO

Ar OL blīvredzenu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	vadāmā sprostfunkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/8 NPT
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	0 ... 900 l/min
Operating pressure MPa	0,02 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,12 ... 1 MPa
Vadības spiediens	1,2 ... 10 bar
Pilot pressure	17,4 ... 145 psi
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS