


Vadotnes elements

FEN-8/10- -KF

Daļas numurs: 35197

FESTO

ar rotējošo lodīšu gultņa vadotni, kalpo aizsardzībai pret pagriešanos, nodrošina precīzu vadotni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8/10
Gājiens	1 ... 100 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. spēks Fy	450 N
Maks. statistiskais spēks Fy	680 N
Max. spēks Fz	450 N
Maks. statistiskais spēks Fz	680 N
Maks. moments Mx	11 Nm
Max. griezes moments Mx statistiskais	16 Nm
Maks. moments My	5 Nm
Max. griezes moments My statistiskais	7 Nm
Maks. moments Mz	5 Nm
Max. griezes moments Mz statistiskais	7 Nm
Atvienošanas spēks	15 N
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	8 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	300 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	8 g
Kustīgās masas smaguma centrs ar 0 mm gājienu	30 mm
Kustīgās masas smaguma centra papildus pielaide uz katrām 10 mm gājienu	4,9 mm
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vadīklas komponentes materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Korpasa materiāls	Anodizēts caļamā alumīnija sakausējums
Jūga plāksnes materiāls	Anodizēts caļamā alumīnija sakausējums