

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Daļas numurs: 3536568

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 230 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	230 V AC: 50/60 Hz, jauda 12 VA 230 V DC: 12 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
ATEX kategorija Gāze	II 2G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex e mb II T4
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tD A21 IP65 T130°C
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Sertifikācijas departaments	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	580 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Elektromagnēta tinuma materiāls	PA Tērauds