

Ekonomiskā gaisa pistole LSP-1/4-D

Daļas numurs: 35528

FESTO

Lieta metāla izpildījums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izplūdes gaisa funkcija	Gaisa strūklu var dozēt
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Plūsmas pakāpe atmosfērā	120 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	120 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Skaņas spiediena līmenis	90 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	240 g
Pneimatiskais savienojums	Sievišķā vitne G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums