

# Nipeļveida L- veida savienojums LCNH-M5-PK-4

Daļas numurs: 35984

FESTO

Pagriežams, ar ārēju korpusa sekciju, priekš plastmasas cauruļvadiem  
PAN, PUN, PP, PU, PR, ar blīvgredzenu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,9 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Tērauds Cinka spiedienlējums