

Sievišķais cauruļu savienotājs N-3/4-P-19

Daļas numurs: 3613

FESTO

Ar blīvgredzenu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	16,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	1
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	40 Nm
Produkta svars	33,61 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurulēm ar iekšējo diametru 19 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs