

Piesūcekņa kauss VAS-100-1/4-PUR

Daļas numurs: 36141

FESTO

Ar OL blīvgredzenu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4 mm
piesūcekņa kausa diametrs	100 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	85 mm
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, standarta
Darbošanās paņēmieni	Atmosfēras gaiss
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Atraušānās spēks pie 70% vakuuma	397 N
Montāžas vītne	G1/4
piesūcekņa kausa stiprinājums	G 1/4
Vakuuma savienojums	G1/4
Balsta cietība	62
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Cinka spiedienlējums
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	TPE-U(PU)