


Apaļais cilindrs EG-6-10

Daļas numurs: 3621

FESTO

Ar atgriezējatsperi



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gājiens | 10 mm |
| Virzuļa diametrs | 6 mm |
| Amortizēšana | Nav amortizācijas |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Varianti | Viena gala virzuļa kāts |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 8 bar |
| Darbības režīms | vienpusējās darbības spiedošā darbība |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 17 N |
| Produkta svars | 12 g |
| Montāžas tips | ar sprostuzgriezni |
| Pneimatiskais savienojums | M5 |
| Pārsega materiālu informācija | Bronza |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Materiālu informācija, korpuss | Misiņš |
| Virzuļa kāta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums |