



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GGO-1/4-3/8

Daļas numurs: 3634

FESTO

Ar rullīšu sviru un regulējamu pamata plūsmas pakāpi



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Pārtrauces elements	Rullīša svira
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	950 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	1150 l/min
Darbošanās spiediens	0,03 ... 8 bar
Operating pressure	0,43 ... 116 psi
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	400 g
Blīvējumu materiāls	NBR