


Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-1/2

Daļas numurs: 3720

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	1.620 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	2760 l/min
Darbošanās spiediens	0,1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 75 °C
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkta svars	517 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš