

Plakanas virsmas portāls EXCM-40-

Daļas numurs: 3741955

FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīkla



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Gājiens X virzienā	200 ... 2.000 mm
Gājiens Y virzienā	200 ... 1.000 mm
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Plakanas virsmas portāls
Motora tips	Soļu dzinējs
Darbošanās spiediens	≤ 8 bar
Maks. pieļaujamais paātrinājums, tikai mehāniskajai sistēmai	20 m/s ²
Maks. horizontālais paātrinājums	5 m/s ²
Maks. pieļaujamais ātrums, tikai mehāniskajai sistēmai	2 m/s
Maks. horizontālais ātrums	1 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	$\pm 0,1$ mm
Noslodzes cikls	100 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 % nekondensējošs
Skaņas spiediena līmenis	65 dB(A)
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 50 °C
Iespējamā slodze ar maksimālo dinamisko reakciju	4 kg
Montāžas tips	Ar montāžas komplektu Ar regulēšanas komplektu ar ierīvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS