

Plastmasas caurule

PL-6-BL

Daļas numurs: 3862

FESTO

Priekš CK savienotājiem, polietilēns (apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).

Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8,4 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	39 mm
Iekšējais diametrs	6 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 9 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 60 °C
Autorizācija	TÜV
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,025 kg/m
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 42 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	PE