


Ātrās savienošanas ligzda KD5-1/2-I

Daļas numurs: 4088
Produkts tiks atcelts

FESTO

[pašnoslēdzotais](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	13 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.872 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	32,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	413 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G1/2