

Plastmasas caurule

PL-13-BL

Daļas numurs: 4103

FESTO

Paredzēts CK un N savienojumiem.

Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	17,6 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	100 mm
Iekšējais diametrs	13 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	0 ... 7 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 35 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,135 kg/m
Krāsa	zils
Balsta cietība	A 85 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	PVC-P