



# Pneimatiskais vārsts

## VL/O-3-PK-3

Daļas numurs: 4233

FESTO

Atkarībā no savienojumu izvēles, normāli atvērta vai normāli aizvērta funkcija.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 atvērta, viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	100 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstruktijas struktūra	Mazā sēdvieta
Nominālais izmērs	2,5 mm
Komutācijas izslēgšanas laiks	50 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	12 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	110 g
Montāžas tips	uz savienošanas plāksnes Uz montāžas rāmja ar caurejošo urbumu Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	PK-3
Savienojošās plāksnes materiāls	Misiņš PPS-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Sintētisks Cinka spiedienlējums